

**Sarokmaró 90° MEC11T, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227305 16/2
GTIN	4960664406517
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típushoz képest kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	68 mm
Kinyúlási hossz L_1	25 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	9 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	26 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,27 fok
$\varnothing D_3$	10 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------