

Garant**60°-os marólapka, HB7720, Emelkedés: 1,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	217500 1,5
GTIN	4045197217509
Árucikk kategória	21C

Leírás

Figyelem:
55°-os lapkák külön rendelésre.

Műszaki leírás

Menet \geq	M16
Lapkavastagság E	2,34 mm
Mélység t	0,864 mm
Lapkageometria	Teljes profil
Külső \varnothing D	10,6 mm
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	1,5 mm
Felhasználás	Belső
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Menetfajta	M
Menetfajta	MF
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF-LH
Profilszög	60 fok
Típus	03
Vágóélek száma Z	3
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	feltételesen alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas