

**Sarokmaró 90° MECH11, furattal, Ø D / Zeff: 50/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227455 50/6
GTIN	4960664526406
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 11T308
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308
Effektív élek száma Z_{eff}	6
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	46 mm
Váltólapkák száma	30
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------