

**Sarokmaró 90° MECH11, Hengeres szár, Ø D / Zeff: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227450 32/4
GTIN	4960664503766
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Fogazott váltólapka a kisebb forgácsoló erők és vibráció érdekében. Összehasonlításképpen nagyobb fogásszélességek a_e érhetőek el azonos fogásmélység a_p mellett. Nagyobb termelékenység lehetséges alacsonyabb teljesítményű gépeken is.

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	4
Szár Ø D_s , h6	32 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vágóél Ø D_c	32 mm
Kinyúlási hossz L_1	55 mm
Hozzávaló váltólapka	BDMT 11T308
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	46 mm
Teljes hossz L_{ges}	140 mm
Váltólapka ISO kód	BDMT 11T308
Váltólapkák száma	20
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználás	Sarokmarás

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------