

**Garant**

**Marólapka biztosítóhornyokhoz, élettörés nélkül, HB7720, Gyűrűvastagság névleges méret: 3,15mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	217458 3,15
GTIN	4045197217318
Árucikk kategória	21C

**Műszaki leírás**

Gyűrűvastagság névleges méret	3,15 mm
Horonyszélesség W -0,03	3,23 mm
Mélység t	2,2 mm
Rádiusz R	0,3 mm
Minőség	HB7720
Külső Ø D	17,5 mm
Vastagság E	3,5 mm
Típus	02
Vágóélek száma Z	3
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		