

Garant**Aluking sík- / sarokmaró 90° HPC, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214515 80/5
GTIN	4045197610690
Árucikk kategória	21P

Leírás

Kivitel:

Tangenciális sík- / sarokmaró **pontos 90°-os sarkokhoz**. Részben vertikálisan beállítható vágóélek a maximális pontosság érdekében. Pontos váltólapka beágyazás a befogócsapos rögzítés következtében.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	80 mm
Hozzávaló váltólapka	BG.. 15L5..
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Csapszegrögzítő csavar	219894 (SW3; 5,0 Nm)
Befogó csapok	219893
Felfogó furat Ø	27 mm
Beállító csavar	219892
Beállítható élek	1

Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Csapszegrögző csavar	219894
Befogó csap	219893
Beállító csavar	219892