



## Csavarkihajtó „Hi Trac“, Típus: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	082864 5
GTIN	2050001695499
Árucikk kategória	04D

### Leírás

**Kivitel:**

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

**Felhasználás:**

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási  $\varnothing$  a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

**Figyelem:**

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

### Műszaki leírás

Csavarhoz/tőcsavarhoz	M16 – M20
Csőcsonkhoz (közcsavar)	1/4 coll
Típus	5
Előfúrási $\varnothing$	8,5 mm
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó