

**Sarokmaró 90° MEC11T, menettel, Ø D / élek száma Z: 20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	227315 20/3
GTIN	4960664672912
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

MEC11T marótípus nagyobb stabilitással a MECX típusnál kevesebb számú élnek köszönhetően. Ezáltal nagyobb fogankénti előtolás lehetséges.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	BD.. 11T3
Teljes hossz L_{ges}	30 mm
Felfogó menet M	M10
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	20 mm
Váltólapka csavar	229708 (T8; 1,2 Nm)
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	34 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,88 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	13 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Szárkivitel	menettel

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	horonymarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229708
---------------	--------