

Garant

Marólapka biztosítóhornyokhoz, élettörés nélkül, HB7720, Gyűrűvastagság névleges méret: 1,6mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	217462 1,6
GTIN	4045197217356
Árucikk kategória	21C

Műszaki leírás

Horonyszélesség W -0,03	1,68 mm
Mélység t	1,25 mm
Gyűrűvastagság névleges méret	1,6 mm
Rádiusz R	0,3 mm
Minőség	HB7720
Külső Ø D	23 mm
Vastagság E	4 mm
Típus	01
Vágóélek száma Z	3
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		