

**Garant****Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő Ø DW / kinyúlási hossz L1:  
30/92mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 218000 30/92  |
| GTIN              | 4045197411860 |
| Árucikk kategória | 21R           |

**Leírás****Felhasználás:**

- Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
- Átmenő- és zsácfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
- Alacsony forgácsoló erő.

**Figyelem:**

Kivitel dupla HB befogófelülettel.

**Műszaki leírás**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Szár Ø D <sub>s</sub>          | 25 mm       |
| Lapkaméret                     | 27          |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> | 92 mm       |
| Működő Ø D                     | 30 mm       |
| Rögzítőcsavar                  | 219925      |
| Vágóélek száma Z               | 1           |
| Forgácshornok száma            | 1           |
| Teljes hossz L                 | 150 mm      |
| Szárkivitel                    | Weldon szár |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat          |
| Felhasználás furattípusnál | Átmenőfurat        |
| Vágásirány                 | Jobb és bal oldali |
| belső hűtés                | igen               |
| Termék fajtája             | Gewindefräser      |

---

## Tartozék

|               |        |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 219925 |
|---------------|--------|