

Garant

Marólapka biztosítóhornyokhoz, élettörés nélkül, HB7720, Gyűrűvastagság névleges méret: 2,65mm

**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 217462 2,65 |
| GTIN | 4045197217387 |
| Árucikk kategória | 21C |

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gyűrűvastagság névleges méret | 2,65 mm |
| Mélység t | 1,75 mm |
| Horonyszélesség W -0,03 | 2,73 mm |
| Rádiusz R | 0,3 mm |
| Minőség | HB7720 |
| Külső Ø D | 23 mm |
| Vastagság E | 4 mm |
| Típus | 01 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 600 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 500 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 400 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 260 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 220 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 60 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 45 m/min | H |
| Acél < 65 HRC | alkalmas | 35 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 120 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |