

**Garant****Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő Ø DW / kinyúlási hossz L1:  
37/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218000 37/58
GTIN	4045197411877
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Felhasználás:**

- Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
- Alacsony forgácsoló erő.

**Figyelem:**

Kivitel dupla HB befogófelülettel.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	58 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Működő Ø D	37 mm
Rögzítőcsavar	219925
Lapkaméret	27
Vágóélek száma Z	1
Forgácshornok száma	1
Teljes hossz L	120 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

---

## Tartozék

Szorítócsavar	219925
---------------	--------