

Garant**Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz
L1: 17/26mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 218050 17/26 |
| GTIN | 4045197411785 |
| Árucikk kategória | 21R |

Leírás**Kivitel:**

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz**

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lapkaméret | 25 |
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Kinyúlási hossz L ₁ | 26 mm |
| Működő Ø D | 17 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 85 mm |
| Rögzítőcsavar | 219926 |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Forgácshornyok száma | 2 |
| Szárkivitel | Weldon szár |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat |
| Felhasználás furattípusnál | Átmenőfurat |
| Vágásirány | Jobb és bal oldali |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Gewindefräser |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 219926 |
|---------------|--------|