

Koken**Csavar- / anyakihajtó, Kulcsnyíláshoz: 19mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	082890 19
GTIN	4991644083121
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és tőcsavarokba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz. Kerek profilokhoz, ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Felhasználás:

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Hossz	42 mm
Kulcsnyíláshoz	19 mm
Alkalmazható csavarhoz	M12
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil oldali Ø	26 mm

Termék fajtája

Anyacsavar kihajtó