

**Garant****Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő Ø DW / kinyúlási hossz L1: 20/43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218000 20/43
GTIN	4045197411839
Árucikk kategória	21R

**Leírás****Felhasználás:**

- Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
- Alacsony forgácsoló erő.

**Műszaki leírás**

Rögzítőcsavar	279810 5
Lapkaméret	16
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Működő Ø D	20 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	43 mm
Vágóélek száma Z	1
Forgácshornyok száma	1
Teljes hossz L	95 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat

Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser