

Garant**VHM teljes rádiuszmáró, Gyémánt, Ø f8 DC: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 209783 6 |
| GTIN | 4045197544469 |
| Árucikk kategória | 11Y |

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **sp³ kristályos gyémántbevonattal szálerősítéses kompozit anyagok, üvegszálás és szénszálás műanyagok ill. grafit** folyamatbiztos megmunkálásához. Duplán hátraköszörült oldalhátszög.

Tűrés: rádiuszkontúr = **±0,01 mm.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Előtolás f_z másolómaráshoz grafitban | 0,05 mm |
| Nyak Ø D_1 | 5,8 mm |
| Előtolás f_z szélezéshez grafitban | 0,05 mm |
| Fogak száma Z | 2 |
| Vágóél Ø D_c | 6 mm |
| Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel | 70 mm |
| Szár Ø D_s | 6 mm |
| Teljes hossz L | 120 mm |
| Élhossz L_c | 10 mm |
| Spirálszög | 30 fok |
| Rádiusz R | 3 mm |
| Bevonat | Gyémánt |
| Szerszámanyag | VHM |

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Tűrés névleges \varnothing | f8 |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,2×D szélezésnél |
| Fogásszélesség a_e marási műveletnél | 0,05×D másolómarásnál |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | fekete |
| Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|---------------------|--------------|-----------|---------|
| PVDF GF20 | alkalmas | 200 m/min | N |
| POM GF25 | alkalmas | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | alkalmas | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | alkalmas | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | alkalmas | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | alkalmas | 160 m/min | N |
| Hibrid | alkalmas | | |
| Honeycomb szendvics | alkalmas | 350 m/min | N |
| GFK | alkalmas | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | alkalmas | 190 m/min | N |
| Grafit | alkalmas | 340 m/min | N |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |

Szolgáltatások

| | |
|-------------------------|-----------|
| Szárköszörülés Típus HB | 129100 HB |
|-------------------------|-----------|

