

Garant**Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz
L1: 19/44mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218050 19/44
GTIN	4045197412508
Árucikk kategória	21R

Leírás**Kivitel:****HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.****Felhasználás:**Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz****Figyelem:**A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.**Műszaki leírás**

Működő Ø D	19 mm
Lapkaméret	25
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	104 mm
Rögzítőcsavar	219926
Kinyúlási hossz L ₁	44 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshornyok száma	2
Szárkivitel	Weldon szár

Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219926
---------------	--------