

Garant**Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő Ø DW / kinyúlási hossz L1:
22/25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218000 22/25
GTIN	4045197411846
Árucikk kategória	21R

Leírás**Felhasználás:**

- Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
- Átmenő- és zsácfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
- Alacsony forgácsoló erő.

Figyelem:

Kivitel dupla HB befogófelülettel.

Műszaki leírás

Rögzítőcsavar	279810 5
Lapkaméret	16
Kinyúlási hossz L ₁	25 mm
Működő Ø D	22 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Vágóélek száma Z	1
Forgács hornyok száma	1
Teljes hossz L	125 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser