


Garant**Menetmaró lapka 60°-os belső menethez, HB7720, Emelkedés: 1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218005 1
GTIN	4045197411914
Árucikk kategória	21D

Leírás**Kivitel:**

Stabil váltólapka. **2-szeresen** felhasználható.

- **Széles felhasználási terület az univerzális forgácstörő geometriának köszönhetően.**
- **Nagy ismétlési pontosság.**

Felhasználás:

Metrikus belső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

Műszaki leírás

Bel- /kültéri felhasználás	Belső
Teljes profil	igen
Menetemelkedés	1 mm
Vágóélek száma Z	10
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM
Menetfajta	M
Menetfajta	M-LH
Menetfajta	MF-LH

Menetfajta	MF
Profilszög	60 fok
Lapkaméret	11 mm
Előtolás f_z acélban < 1100 N/mm ²	0,1 mm
Előtolás f_z INOX-ban < 900 N/mm ²	0,05 mm
Vágásirány	jobbos és balos
Termék fajtája	Forgácsoló betét maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	140 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	120 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	80 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	70 m/min	K
CuZn	alkalmas	120 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		