

Garant**Váltólapkás menetmaró, Weldon szár, Működő Ø DW / kinyúlási hossz L1:
30/52mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Árucikk kategória	21R

Leírás**Felhasználás:**

- Hengeres belső és külső menethez; további váltólapkák és tartószerszámok külön rendelésre.
- Átmenő- és zsákfurat menethez.
- Univerzálisan használható bal- és jobbmenethez.
- A forgács nem jelent gondot, mivel csak rövid forgácsot eredményez.
- Alacsony forgácsoló erő.

Figyelem:

Kivitel dupla HB befogófelülettel.

Műszaki leírás

Működő Ø D	30 mm
Lapkaméret	27
Szár Ø D _s	25 mm
Kinyúlási hossz L ₁	52 mm
Rögzítőcsavar	219925
Vágóélek száma Z	1
Forgácshornok száma	1
Teljes hossz L	110 mm

Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219925
---------------	--------