


Garant**Menetmaró lapka 60°-os belső menethez, HB7720, Emelkedés: 1,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 218005 1,5 |
| GTIN | 4045197411938 |
| Árucikk kategória | 21D |

Leírás**Kivitel:**

Stabil váltólapka. **2-szeresen** felhasználható.

- **Széles felhasználási terület az univerzális forgácstörő geometriának köszönhetően.**
- **Nagy ismétlési pontosság.**

Felhasználás:

Metrikus belső menethez DIN / ISO (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6H.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------|--------|
| Bel- /kültéri felhasználás | Belső |
| Teljes profil | igen |
| Menetemelkedés | 1,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 7 |
| Minőség | HB7720 |
| Szerszámanyag | HM |
| Menetfajta | M |
| Menetfajta | M-LH |
| Menetfajta | MF-LH |

| | |
|--|---------------------------|
| Menetfajta | MF |
| Profilszög | 60 fok |
| Lapkaméret | 11 mm |
| Előtolás f_z acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm |
| Előtolás f_z INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm |
| Vágásirány | jobbos és balos |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | 140 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 120 m/min | N |
| Alu $> 10\% \text{ Si}$ | alkalmas | 80 m/min | N |
| Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 110 m/min | P |
| Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 100 m/min | P |
| Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | feltételesen alkalmas | 60 m/min | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | feltételesen alkalmas | 80 m/min | M |
| INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$ | feltételesen alkalmas | 70 m/min | M |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 70 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 120 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |