

Garant**Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz
L1: 24,5/43mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218050 24,5/43
GTIN	4045197447173
Árucikk kategória	21R

Leírás

Kivitel:**HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.****Felhasználás:**Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz****Figyelem:**A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L ₁	43 mm
Lapkaméret	41
Szár Ø D _s	25 mm
Teljes hossz L _{ges}	104 mm
Rögzítőcsavar	219927
Rögzítőcsavar	219928
Működő Ø D	24,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshornyok száma	2

Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219928
Szorítócsavar	219927