

HEDI

Műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 50R



Rendelési adatok

Rendelés száma	081127 50R
GTIN	4003644013425
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

· Túlmelegedés elleni védelem.

Önzáró fedelekkkel. **Rövid idejű** szabadterei használathoz. Megfelel a DGUV I 203-005-nek (korábban BGI 600).

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

IP védettség osztály: IP 44

Névleges teljesítmény letekerve: 3500 (16 A) W

Kábel kategória: H05RR-F

Kábel szerkezete: 3G1,5

Kábel anyaga: Gumi

Kábelhossz: 50 m

Csatlakozó aljzatok száma: 3

Műszaki leírás

Típus	50R
Kábel anyaga	Gumi
Kábel kategória	H05RR-F
Hálózati feszültség	250 V
Kábelhossz	50 m
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel szerkezete	3G1,5
IP védettségi osztály	IP 44
Csatlakozó aljzatok száma	3
Ház anyaga	Műanyag
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob