

Garant**Nagy teljesítményű menetmaró, Weldon szár, Működő Ø D / kinyúlási hossz
L1: 30/65mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218050 30/65
GTIN	4045197447180
Árucikk kategória	21R

Leírás**Kivitel:**

HPC menetmarók a rövidebb megmunkálási idők érdekében.

Felhasználás:

Univerzálisan használható **jobb és bal külső és belső menethez átmenő- és zsákfurat megmunkáláshoz**

Figyelem:

A 218050 sz. 17/26-os és 17/36-os méretű marók 2,5 mm-es és kisebb emelkedéshez alkalmasak.
A 218050 sz. 30/65-os méretű maró < 5 emelkedéshez alkalmas.

Műszaki leírás

Rögzítőcsavar	219927
Kinyúlási hossz L ₁	65 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Rögzítőcsavar	219928
Működő Ø D	30 mm
Lapkaméret	41
Teljes hossz L _{ges}	128,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3

Szárkivitel	Weldon szár
Felhasználás furattípusnál	Zsákfurat
Felhasználás furattípusnál	Átmenőfurat
Vágásirány	Jobb és bal oldali
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Gewindefräser

Tartozék

Szorítócsavar	219927
Szorítócsavar	219928