



Csavarkihajtó „Hi Trac“, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	082864 6
GTIN	4012929451609
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási \varnothing a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Előfúrási \varnothing	12 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M20 – M24
Csőcsonkhoz (közcsavar)	3/8 coll
Típus	6
Alkalmazható	Edzett acél
Termék fajtája	Csavarkihajtó