

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7510, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	214868 ST1400
GTIN	4045197608659
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,22 mm

**Műszaki leírás**

Előtolás $f_z$ / fog	0,22 mm
Típus	ST1400
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT 120508 PDER
Minőség	HB7510
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		