

**Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319107 20
GTIN	4067263224457
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

$h_6$	30 mm
$h_1$	16 mm
$l_1$	55 mm
Szárszélesség $b_3$	13 mm
$b_2$	27 mm
$b_1$	52 mm

h <sub>5</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	20 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó