

**Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319107 16
GTIN	4067263224440
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_5	20 mm
b_2	24 mm
h_6	22 mm
b_1	43 mm
h_2	17 mm
Szárszélesség b_3	13 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16

Szár \varnothing d ₁	16 mm
l ₁	44 mm
h ₁	12 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó