

**Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319107 50
GTIN	4067263224488
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Szárszélesség b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Szár Ø d ₁	50 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó