

HOLEX**Szerszámefogó, Form C2 axiális, balos, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319117 16
GTIN	4067263224495
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 16
Szárszélesség b ₃	13 mm
Szár Ø d ₁	16 mm
h ₂	17 mm
h ₅	20 mm
h ₆	22 mm
b ₁	43 mm

b_2	24 mm
h_1	12 mm
l_1	44 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó