

**Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319107 40 |
| GTIN | 4067263224471 |
| Árucikk kategória | 32V |

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|---------|
| h_2 | 34 mm |
| Szár Ø d ₁ | 40 mm |
| Szárszélesség b ₃ | 20,5 mm |
| l_1 | 85 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| h_1 | 25 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| h_6 | 48 mm |
| h_5 | 32,5 mm |
| b_1 | 85 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 40 |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |