

**Garant****GARANT Master ECO B1 alakú VDI szerszámefogó radiális, jobbos, rövid,  
Szár Ø d1: 30mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319006 30
GTIN	4067263201779
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

b <sub>2</sub>	35 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

$h_1$	20 mm
$b_1$	70 mm
$h_5$	32,5 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó