

**Szerszámbe fogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319127 16 |
| GTIN | 4067263237457 |
| Árucikk kategória | 32V |

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|-------|
| b ₂ | 24 mm |
| h ₁ | 12 mm |
| h ₅ | 20 mm |
| Szár Ø d ₁ | 16 mm |
| b ₁ | 43 mm |
| Szárszélesség b ₃ | 13 mm |
| h ₆ | 22 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| VDI szár színjelölése | VDI 16 |
| l_1 | 44 mm |
| h_2 | 17 mm |
| Alak | C |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |