

Garant**GARANT Master ECO B2 alakú VDI szerszámbefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319016 30
GTIN	4067263237525
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

b ₂	35 mm
Szár Ø d ₁	30 mm
h ₆	38 mm
l ₂	40 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

b ₁	70 mm
h ₅	35 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó