

**HOLEX****Szerszámbe fogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319127 40
GTIN	4067263237488
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Műszaki leírás**

$h_1$	25 mm
Szárszélesség $b_3$	20,5 mm
$h_2$	34 mm
$l_1$	85 mm
Szár Ø $d_1$	40 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_6$	48 mm

h <sub>5</sub>	32,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó