

**Garant****GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámefogó radiális, jobbos, rövid,  
Szár Ø d1: 50mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319026 50
GTIN	4067263237594
Árucikk kategória	31V

## Leírás

**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

b <sub>1</sub>	100 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
Szár Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm

$h_1$	25 mm
$h_6$	60 mm
$b_2$	50 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó