

Garant**GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 40mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319026 40 |
| GTIN | 4067263237587 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|---------|
| b ₂ | 42,5 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 40 |
| h ₆ | 48 mm |
| h ₁ | 25 mm |
| h ₅ | 42,5 mm |
| b ₁ | 85 mm |

| | |
|------------------------|--------------------|
| l_2 | 44 mm |
| Szár $\varnothing d_1$ | 40 mm |
| l_1 | 22 mm |
| Alak | B |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |