

**Szerszámbe fogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319127 30
GTIN	4067263237471
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Szár Ø d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
h ₁	20 mm

Szárszélesség b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó