

**HOLEX****Szerszámbefogó, Form C3 axiális, jobbos, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319127 50
GTIN	4067263237495
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:****ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.****Műszaki leírás**

Szár Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm

Szárszélesség $b_3$	26 mm
$h_1$	32 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó