

Garant**GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 25mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319026 25
GTIN	4067263237563
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₅	27 mm
Szár Ø d ₁	25 mm
h ₁	16 mm

l_1	16 mm
l_2	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó