

Garant**GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 30mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319026 30 |
| GTIN | 4067263237570 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| Szár Ø d ₁ | 30 mm |
| l ₂ | 40 mm |
| b ₂ | 35 mm |
| h ₅ | 35 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 30 |
| l ₁ | 22 mm |

| | |
|----------------|--------------------|
| b_1 | 70 mm |
| h_6 | 38 mm |
| h_1 | 20 mm |
| Alak | B |
| Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |