

Garant**GARANT Master ECO B1 alakú VDI szerszámefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 50mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319006 50
GTIN	4067263201793
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

VDI szár színjelölése	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Szár Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm

h_1	25 mm
l_1	30 mm
h_6	60 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó