

**Garant****GARANT Master ECO B2 alakú VDI szerszámefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 40mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319016 40
GTIN	4067263237532
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

### Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

### Szabvány:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Műszaki leírás

$h_5$	34,5 mm
$h_6$	48 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	40 mm
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm
$l_2$	44 mm

VDI szár színjelölése	VDI 40
$l_1$	22 mm
$b_2$	42,5 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó