

Garant**GARANT Master ECO B2 alakú VDI szerszámefogó radiális, balos, rövid, Szár Ø d1: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319016 20
GTIN	4067263237501
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

VDI szár színjelölése	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó