

Garant**GARANT Master ECO B3 alakú VDI szerszámbefogó radiális, jobbos, rövid,
Szár Ø d1: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319026 20
GTIN	4067263237556
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Műszaki leírás

h_6	30 mm
h_5	27 mm
l_1	16 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
b_2	30 mm
h_1	16 mm

l_2	30 mm
b_1	55 mm
Szár $\varnothing d_1$	20 mm
Alak	B
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó