

**Szerszámefogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319137 50
GTIN	4067263237648
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_5	50 mm
Szár Ø d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
h ₂	34 mm
l ₁	100 mm

h_6	60 mm
Szárszélesség b_3	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 50
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó