

**Szerszámbe fogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319137 20
GTIN	4067263237617
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfúvókákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_6	30 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20
l_1	55 mm
Szár Ø d_1	20 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm

h_2	22 mm
h_5	25 mm
Szárszélesség b_3	13 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó