

**Szerszámbe fogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319137 40
GTIN	4067263237631
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Műszaki leírás**

VDI szár színjelölése	VDI 40
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
Szár Ø $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm

$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
Szárszélesség $b_3$	25,5 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó