

**Szerszámbe fogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319137 16
GTIN	4067263237600
Árucikk kategória	32V

**Leírás****Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvókákkal.**

**Felhasználás:**

Homlok-beszúráshoz.

**Szabvány:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Műszaki leírás**

$h_1$	12 mm
Szár Ø d <sub>1</sub>	16 mm
$h_6$	22 mm
$h_2$	17 mm
$b_2$	24 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
$h_5$	20 mm

Szárszélesség $b_3$	13 mm
$l_1$	44 mm
$b_1$	43 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó