

HOLEX**Szerszámefogó, Form C4 axiális, balos, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319137 30
GTIN	4067263237624
Árucikk kategória	32V

Leírás**Kivitel:**

- **Betédezett HRC 58 ± 2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Gömbfűvőkákkal.**

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

h_5	28 mm
Szárszélesség b_3	23 mm
Szár Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_6	38 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
l_1	70 mm

h_1	20 mm
h_2	29 mm
b_1	70 mm
Alak	C
Termék fajtája	VDI szerszámbefogó